

## CRIMPFIX E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">2439140000</a>
Type	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	<a href="#">CRIMPFIX ECO</a>

## CRIMPFIX E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	349 mm	Profondeur (pouces)	13.7401 inch
Hauteur	230 mm	Hauteur (pouces)	9.0551 inch
Largeur	288 mm	Largeur (pouces)	11.3386 inch
Poids net	14000 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

### Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Entraînement	Électro-mécanique
Cadence	approx. 1.8 sec	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Longueur de sertissage	8 mm	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux, avec isolants
Longueur embout	14 mm	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## CRIMPFIX E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/LS TIN	Version	
Référence	<a href="#">1132150000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248920082		
Qté.	1 ST		
Type	HAKL/TPKL CF ECO	Version	
Référence	<a href="#">9205810000</a>	Accessoires, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4032248814008		
Qté.	1 ST		