

## SAI-SCREWTY BOX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

### Informations générales de commande

Version	Bolting tool
Référence	<a href="#">1939180000</a>
Type	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Qté.	1 Pièce
Emballage	Étui en plastique + support moulé

## SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	889.68 g
-----------	----------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

## Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

## Outils à couper

Réglage du couple, max.	1.7 Nm	Réglage du couple, min.	0.5 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

## Note importante

Informations sur le produit	Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournevis dynamométrique 0,5-1,7 Nm + aide au réglage</li> <li>• Lame amovible 1/4 pouce</li> <li>• Fixation M8 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M8F pour connecteurs personnalisables</li> <li>• Fixation M12 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li> <li>• Outil à dénuder Outil à dégainer de 6 à 16 mm</li> <li>• Étui en plastique + support moulé</li> </ul>
-----------------------------	---