

MCB 489 3P C 30A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

| | |
|---------------------------|---|
| Version | Disjoncteur automatique miniature, Courbe caractéristique: C, Nombre de pôles: 3, 30 A, blanc |
| Référence | 2478470000 |
| Type | MCB 489 3P C 30A ACDC |
| GTIN (EAN) | 4050118491524 |
| Qté. | 48 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2025-09-01T00:00:00+02:00 |

MCB 489 3P C 30A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 60.3 mm | Profondeur (pouces) | 2.374 inch |
| Hauteur | 116 mm | Hauteur (pouces) | 4.5669 inch |
| Largeur | 52.9 mm | Largeur (pouces) | 2.0827 inch |
| Poids net | 20.81 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---|
| Température de stockage | | Température ambiante | -35 °C...70 °C |
| Température de fonctionnement | | Humidité | 40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000042 | ETIM 9.0 | EC000042 |
| ETIM 10.0 | EC000042 | ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 | | |

Caractéristiques électriques

| | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|------------|
| Type de tension | AC/DC | Tension nominale AC | 480277 V |
| Courant nominal | 30 A | Pouvoir de déclenchement | 10000.00 A |

Généralités

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Courbe caractéristique | C | Nombre de pôles | 3 |
| Version disjoncteur automatique | Thermomagnétique | Durée de vie typique en cycles mécaniques | 20000 |
| Durée de vie typique en cycles électriques | 6000 | Type de montage | Rail DIN |
| Type de fixation | montage sur rails | Vibration | selon CEI 60068-2-6 |
| Choc | selon CEI 60068-2-27 | Couleur | blanc |