Fiche de données

IE-FCML-MINIUSB-0.3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

| Version | Câble USB, USB A Mini, Interface de service, USB A Mini, 0.3 m |
|------------|---|
| Référence | <u>2488200000</u> |
| Туре | IE-FCML-MINIUSB-0.3M |
| GTIN (EAN) | 4050118498080 |
| Qté. | 1 Pièce |

Niveau du catalogue / Dessins

IE-FCML-MINIUSB-0.3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Agréments | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|
| ROHS | Conforme | | |
| Dimensions et poids | | | |
| Longueur | 0.3 m | Longueur (pouces) | 11.811 inch |
| Poids net | 31 g | zengaean (peaces) | |
| Températures | | | |
| . | | T () 1 () | |
| Température de stockage Température de pose | | Température de fonctionnement | |
| Conformité environnement | ale du produit | | |
| Comornite environnement | aie uu prouuit | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| Classifications | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001408 | ETIM 7.0 | EC001408 |
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-06-20-11 |
| ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 | 27-06-90-90 27-06-01-06 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 27-06-01-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 14.0 | 27-00-01-00 |
| | | | |
| Caractéristiques technique | s cadle | | ' |
| Couleur de la gaine | noir | | |
| Caractéristiques technique | s générales | | |
| Matériau de base du boîtier | PA | Degré de protection | IP64 |
| Constitution du câble | | Begie de protection | |
| Constitution du Cable | | | ' |
| Couleur de la gaine | noir | | |
| Mâle droite | | | |
| Prise de raccordement à droite | USB A Mini, IP20, Contact | | |
| 20 | femelle, droit, Interface d'accès, Plastique, blindé | | |
| Mâle gauche | | | |
| Deire de manageles (1) | LICE A Mini IPOC C | | |
| Prise de raccordement à gauche | USB A Mini, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, | | |

Niveau du catalogue / Dessins

Plastique, blindé