CABTITE GI I BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les inserts enfichables à clipser donnent aux ouvertures du cadre la configuration voulu selon la taille des éléments d'étanchéité. Un "clic" audible confirme la correcte installation. Le système d'entrée de câbles Cabtite peut donc être configuré de différentes manières selon les exigences de votre projet (câbles, conducteurs, gaines, conduites hydrauliques et pneumatiques).

Informations générales de commande

Version	Insert, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 5 mm, Largeur: 44 mm, Profondeur: 17.5 mm, -40 °C120 °C, IP66
Référence	<u>2584320000</u>
Туре	CABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
Qté.	5 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

CABTITE GI I BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

|--|

Agréments	
	C The us

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Certificat Nº (cURus)	E223801	

Dimensions et poids

Profondeur	17.5 mm	Profondeur (pouces)	0.689 inch
Hauteur	5 mm	Hauteur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur version la plus basse	17.5 mm	Largeur	44 mm
Largeur (pouces)	1.7323 inch	Poids net	2.7 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Informations générales

Silicone	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Halogène	Non	Degré de protection	IP66
Matériau de base	Polyamide, renforcé fibre de verre	Joint	TPE

Niveau du catalogue / Dessins

CABTITE GI I BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté







