

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

### Informations générales de commande

Version	Accessories
Référence	<a href="#">2427930000</a>
Type	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Qté.	2 Pièce

## HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	34.8 mm	Profondeur (pouces)	1.3701 inch
Hauteur	12.2 mm	Hauteur (pouces)	0.4803 inch
Largeur	12.2 mm	Largeur (pouces)	0.4803 inch
Poids net	8 g		

## Températures

Température limite -40 °C ... 90 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	Codage D
Surface du contact	doré	Vitesse de transmission	100 MBit/s
Résistance d'isolation	≥ 100 MΩ	Catégorie	Cat. 5e
Tension nominale	250 V	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	100	Type	Femelle
Degré de pollution	2		

## Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Contacts à sertir



#### Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

### Informations générales de commande

Type	HDC MBUS4 F AWG18	Version
Référence	<a href="#">2565930000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
Qté.	100 ST	
Type	HDC MBUS4 F AWG22-20	Version
Référence	<a href="#">2565910000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
Qté.	100 ST	
Type	HDC MBUS4 F AWG26-24	Version
Référence	<a href="#">2565890000</a>	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
Qté.	100 ST	

### Étuis de blindage



#### Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

### Informations générales de commande

Type	HDC MBUS CFS 5.0	Version
Référence	<a href="#">2566080000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CFS 7.0	Version
Référence	<a href="#">2566070000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CF 7.3	Version
Référence	<a href="#">2566060000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Qté.	10 ST	

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	HDC MBUS CF 7.9	Version
Référence	<a href="#">2566050000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CF 8.5	Version
Référence	<a href="#">2566040000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CF 9.1	Version
Référence	<a href="#">2566030000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CF 9.7	Version
Référence	<a href="#">2566020000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CF 10.3	Version
Référence	<a href="#">2566010000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MBUS CF 11.0	Version
Référence	<a href="#">2566000000</a>	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Qté.	10 ST	

## Extrémité ouverte / extrémité ouverte



## Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

## Informations générales de commande

Type	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	Version
Référence	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Qté.	1 ST	
Type	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000	Version
Référence	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Qté.	1 ST	
Type	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000	Version
Référence	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Qté.	1 ST	

## Fiche de données

### HDC MBUS4 D5E FC



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 Version
Référence	<a href="#">2712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
Qté.	1 ST