CMA-41-1000-5A-5VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Transformateurs de courant mâles

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 1000 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: , Classe de précision: , transfor- mateur de courant fermé	
Référence	<u>2680210000</u>	
Туре	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5	
GTIN (EAN)	4050118696547	
Qté.	1 Pièce	
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.	
Disponible jusqu'à	2025-04-08T00:00:00+02:00	
Fabricant	MBS AG	

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-41-1000-5A-5VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Difficusions et polus			
Poids net	321 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	
Conformité environneme	ntale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		,
Caractéristiques techniqu	ies		
Degré de protection	IP20	Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale
Fréquence nominale	50 Hz		
Caractéristiques électriq	ıes		
			1000
Courant secondaire	05 A	Courant primaire	1000 A
Dimensions des conducte	eurs sous tension		
Type de conducteur	Conducteur isolé	Conducteur rond	31.00 mm
 Rail	uniquement 30 x 15 mm, 40 x 10 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur
naii	30 x 13 mm, 40 x 10 mm	LIEU U IIISMIIMUII	osage a mileneur

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-41-1000-5A-5VA-0,5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Fiche de données

CMA-41-1000-5A-5VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Transformateur de courant enfichable - ValueLine



Transformateurs de courant mâles
Les transformateurs de courant mâles sont utilisés
partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent
être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant
mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou
5 A. Weidmüller propose également des transformateurs
de courant compacts à faible performance pour convertir
des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version

Type CMA-31-41-SNAP-ON

Référence <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

Oté 1 ST

Date de création 27.11.2025 01:54:27 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4