IE-CCM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Référence	<u>2685560000</u>
Туре	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Qté.	1 Pièce

IE-CCM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments				
	C Wus			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat № (cURus)	E486077			
Dimensions et poids				
Poids net	35 g			
Températures				
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C105 °C	
Température de pose		remperature de fonctionnement	-40 C105 C	
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme	2.1.2/		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	le 0,1 % en poids		
Classifications				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
ECLASS 15.0	27-40-02-12	202100 14.0	27 40 02 12	
Caractéristiques générale	es			
Nombre de pôles	3	Couleur	noir	
Matériau de base du boîtier	Nylon, Fibre de verre, UL reconnu	Matériau des contacts	Laiton, nickelé	
Surface du contact	CuZn, nickelé	Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, min.		
Section de raccordement du conducteur, 3.5 mm² souple, max.		Section du conducteur, flexible	0.753.5 mm ²	
Degré de protection	IP68 (50 m / 24 h)			
Normes générales				
Certificat № (cURus)	E486077			
Propriétés électriques				
	0001/		00.4	
Tension nominale	600 V	Courant nominal	20 A	

Niveau du catalogue / Dessins

IE-CCM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

Découpe de montage



