Fiche de données

IE-USB-A-A-1.8M-ML



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, avec verrouillage mécanique, USB A, avec verrouillage mécanique, PVC, 1.8 m	
Référence	<u>2695980018</u>	
Туре	IE-USB-A-A-1.8M-ML	
GTIN (EAN)	4050118702835	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

IE-USB-A-A-1.8M-ML



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
 Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
•			
Longueur	1.8 m	Longueur (pouces)	70.8661 inch
Poids net	70 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	0°C80°C
Température de pose		remperature de fonctionnement	0 000 0
Conformité environnement	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		
Caractéristiques technique	s câble		
Coulour de le geine	noir		
Couleur de la gaine			
Caractéristiques technique	s générales		
Surface du contact	Or sur nickel		
Constitution du câble			1
Diamètre de la gaine	4.5 mm	Couleur de la gaine	noir
Section	2*AWG28 + 2*AWG24	Diamètre de la gaine, max.	4.7 mm
Diamètre de la gaine, min.	4.3 mm	Matériau de la gaine	PVC
Mâle droite			
Duine de managadament N. L	LICD A IDOO C		
Prise de raccordement à droite	USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage mécanique, Plastique, blindé		
Mâle gauche			
Prise de raccordement à gauche	USB A, IP20, Contact		

Date de création 19.11.2025 10:43:50 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage

Fiche de données

IE-USB-A-A-1.8M-ML



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

mécanique, Plastique, blindé

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dimensional drawing	Avantages produit

Niveau du catalogue / Dessins