

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------|
| Version | Outils, Insert outil à sertir |
| Référence | 2696260000 |
| Type | IE-TMC-PX1 |
| GTIN (EAN) | 4064675015796 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 23.75 mm | Profondeur (pouces) | 0.935 inch |
| Longueur | 23.6 mm | Longueur (pouces) | 0.9291 inch |
| Poids net | 22 g | | |

Températures

Température de pose

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|---|
| Version | pour pince à sertir, Connecteur enfichable |
|---------|---|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Type de contact | Contacts décolletés | Section du conducteur max. AWG | AWG 22 |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 26 | | |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage avec 4 empreintes | Plage de sertissage réglable AWG | AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Contacts sertis M12X**

Contacts à sertir de précision usinés pour M12X

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | IE-PIC-M12X-P-22/26 | Version |
| Référence | 2664880000 | Contact, sans, Mâle |
| GTIN (EAN) | 4050118765342 | |
| Qté. | 100 ST | |