

IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé
Référence	2548060000
Type	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Qté.	1 Pièce

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Dimensions et poids

Hauteur	19.5 mm	Hauteur (pouces)	0.7677 inch
Largeur	51.5 mm	Largeur (pouces)	2.0276 inch
Longueur	90.5 mm	Longueur (pouces)	3.563 inch
Poids net	14.82 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Classifications

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales

Type de produit	Plaque d'insert, non blindé	Matériau	Polycarbonate PC
-----------------	-----------------------------	----------	------------------

Inserts

Insert Power grand	1
--------------------	---

Normes générales

Certificat N° (cURus)	E223801	Certificat N° (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	---------------------	------------------

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings


www.weidmueller.com

Dessin coté

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Vierge**

ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version
Référence	1736181044	ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable
Qté.	200 ST	

Prises femelles de puissance

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FCI-PWB-AU	Version
Référence	1450830000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-AU-10A	Version
Référence	1546590000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-CH	Version
Référence	1450780000	FrontCom, Insert Power grand, Type J, Femelle, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Qté.	1 ST	


IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	IE-FCI-PWB-CN	Version
Référence	1450790000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Version
Référence	2426700000	FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-DE	Version
Référence	1450730000	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-FR	Version
Référence	1450750000	FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-FR-OR	Version
Référence	2007230000	FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR, Orange
GTIN (EAN)	4050118392135	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-GB	Version
Référence	1450770000	FrontCom, Insert Power grand, Type G, Femelle, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-IND	Version
Référence	2500710000	FrontCom, Insert Power grand, Type D, Femelle, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-ISR	Version
Référence	2531060000	FrontCom, Insert Power grand, Type H, Femelle, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWS-IT	Version
Référence	1450810000	FrontCom, Insert Power petit, Type L, Femelle, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Qté.	1 ST	

Tournevis droit

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.5X75	Version
Référence	9009030000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qté.	1 ST	

Accessoires pour FrontCom Vario**Informations générales de commande**

Type	IE-FC-PWPC	Version
Référence	1450820000	FrontCom, Protection au toucher, cadre simple
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qté.	1 ST	