

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le PrintJet CONNECT constitue une innovation marquante de notre série éprouvée PrintJet. Centré sur les besoins modernes de l'industrie et de la réalisation d'armoires, il combine une efficacité maximale des processus et des coûts avec une mise en réseau intelligente et une cohérence totale des données. Par exemple, vous pouvez utiliser les données existantes directement dans le processus de repérage - pour travailler plus efficacement et avec un taux d'erreur minimal.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Procédé jet d'encre, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Référence	2715590000
Type	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Qté.	1 Pièce

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	930 mm	Profondeur (pouces)	36.6141 inch
Hauteur	454 mm	Hauteur (pouces)	17.874 inch
Largeur	590 mm	Largeur (pouces)	23.2283 inch
Poids net	43693 g		

Températures

Température ambiante 18 °C...32 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7		
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10		

Classifications

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiCard, MetalliCard	Système de réservoir	Cartouches d'encre, CMYK
Procédé d'impression	Procédé jet d'encre	Interface	USB, LAN, Wi-Fi
Logiciel	M-Print® PRO	Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Système d'exploitation	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Pilote d'imprimante	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	Dépendant de la qualité d'impression	Résolution d'impression, max.	1200 DPI
Inclus dans la livraison	PrintJet CONNECT, Câble d'alimentation, câble USB, W-LAN stick, 1 unité DEK 5/5, 2 x tissus PrintJet Cleaner, Guide de démarrage rapide, Les 23 autres langues sur DVD en format PDF, Couvre-cle anti-poussière, 1 jeu de cartouches d'encre CMJN		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

Accessoires et consommables pour PrintJet CONNECT



Informations générales de commande

Type	PJ CON CLEANING UNIT	Version
Référence	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON FLUID SET	Version
Référence	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON INK C	Version
Référence	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON INK K	Version
Référence	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON INK M	Version
Référence	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON INK Y	Version
Référence	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON INK SET	Version
Référence	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON SERVICE FLAP	Version
Référence	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON TEXTILE COVER	Version
Référence	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
Qté.	1 ST	
Type	PJ CON WASTE PAD	Version
Référence	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
Qté.	1 ST	

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	PJ CON WIFI STICK	Version
Référence	2715680000	
GTIN (EAN)	6955690002749	
Qté.	1 ST	

M-Print® PRO



Le logiciel M-Print® PRO d'impression et de commande de repères et d'étiquettes® est une solution professionnelle basée sur Windows®, qui permet aussi bien l'impression que la commande de repères et d'étiquettes Weidmüller. Grâce à ce logiciel vous pouvez optimiser le process de repérage des équipements électriques. Vous concevez et commandez vos repérages sans difficulté, de manière professionnelle et rapide en utilisant des textes, des cadres, des lignes, des graphiques, des code-barres, des numéros de série et des photos.

- Catalogue intégré avec l'ensemble des étiquettes et repères, y compris les illustrations et les liens vers le site Internet ainsi que les fiches techniques des produits
- Conception des repères et des étiquettes en nombre illimité
- Formatage personnalisé des différents caractères d'un texte (RTF)
- Copier-coller de textes et de leur formatage
- Disponible en 20 langues supportant l'UNICODE
- Entrée des données en étiquettes ou feuilles de calcul, ou directement dans Microsoft Excel
- Création d'échelles ; compteurs et séquences numériques et alphanumériques
- Large gamme de formats d'image (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Bibliothèque incluant les symboles utilisés dans les bureaux d'étude électriques
- Options d'affectation des produits à l'imprimante, par exemple ESG 9/20 sur PrintJet ; MultiMark sur imprimante à transfert thermique
- Service d'actualisation en ligne via Internet
- Interface du configurateur Weidmueller (WMC)
- Assistant d'import pour un certain nombre de formats de fichiers (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pour la création de vos propres scripts à importer
- Récupération des données de systèmes CAO
- Aperçu permanent avant impression : affichage même durant la phase de conception, édition WYSIWYG
- Périphériques de sortie pris en charge : toutes les imprimantes Weidmueller (par exemple PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) et les imprimantes standard avec pilote Microsoft Windows®
- Adaptation rapide et optimale des appareils en sortie
- Conceptions multi-niveau des repérages et des étiquettes

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	M-PRINT PRO	Version	
Référence	1905490000	Logiciel pour repérages, Logiciel, Windows 10, Windows 11, Logiciel	
GTIN (EAN)	4032248526291	d'impression	
Qté.	1 ST		