

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	2580000000
Type	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Qté.	1 Pièce

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	485 mm	Profondeur (pouces)	19.0944 inch
Hauteur	565 mm	Hauteur (pouces)	22.2441 inch
Largeur	335 mm	Largeur (pouces)	13.189 inch
Poids net	25265 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 2 s	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	2.5 mm ²	Section de l'embout, min.	0.5 mm ²
Longueur de sertissage	8/10 mm	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux
Longueur embout	14/16 mm	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Longueur d'introduction min.	27 mm	Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version	
Référence	1283530000	Machines automatiques, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4050118073676		
Qté.	1 ST		

Machines automatiques



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Version	
Référence	2912420000	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir	
GTIN (EAN)	4099986535992		
Qté.	1 ST		

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	FESA CF L/LS V2	Version	
Référence	1454790000	Machines automatiques, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4050118260779		
Qté.	1 ST		