


## HDC C COAX 75 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

### Informations générales de commande

Version	Mâle, or
Référence	<a href="#">2748690000</a>
Type	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
Qté.	10 Pièce

## HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Longueur	23 mm	Longueur (pouces)	0.9055 inch
Poids net	2.4 g		

## Températures

Température limite -55 °C ... 135 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø	4.8 mm	Longueur de dénudage, raccordement nominal	2.5 mm
Type de raccordement	Raccordement soudé	Version insert	COAX
Couleur	or	Surface	or
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Mâle
Matériau de base	Alliage de cuivre	Contacts	décolleté

## HDC C COAX 75 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Modules électriques



#### Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

### Informations générales de commande

Type	HDC MCOAX 4 MC	Version	
Référence	<a href="#">2748540000</a>	Module, 48 V, 1.5 A, Nombre de pôles: 4, Raccordement à sertir,	
GTIN (EAN)	4050118890754	Mâle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1	
Qté.	5 ST		

### CTX / HTG / HTX



#### Pincés à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	HTX 188	Version	
Référence	<a href="#">9011990000</a>	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal	
GTIN (EAN)	4008190026066		
Qté.	1 ST		