WPC WAGON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Accessoires optionnels pour personnaliser le centre de traitement des fils sur demandes individuelles. Systèmes d'acheminement du câble directement sur le chariot d'atelier ou sur une unité externe, imprimantes supplémentaires ou plaques de préhension.

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques		
Référence	<u>2634140000</u>		
Туре	WPC WAGON		
GTIN (EAN)	4050118688122		
Qté.	1 Pièce		

WPC WAGON



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
DOLLC	Conforme			
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	750 mm	Profondeur (pouces)	29.5275 inch	
Hauteur	1800 mm	Hauteur (pouces)	70.866 inch	
Largeur	1100 mm	Largeur (pouces)	43.307 inch	
Poids net	30000 g			
Conformité environnemer	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Non affecté			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
	5 000004	=======================================	-	
ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808	
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808	
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 9.1	21-07-03-08	
ECLASS 10.0	21-07-03-08	ECLASS 11.0	21-07-03-08	
ECLASS 12.0	21-07-03-08	ECLASS 13.0	21-07-03-08	
ECLASS 14.0	21-07-03-08	ECLASS 15.0	21-07-03-08	
Machines automatiques d	e coupe à longueur			
		B	100 040 \	
Raccordement air comprimé	5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	
Machines automatiques d	e dénudage/sertissage		,	
Raccordement air comprimé	5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	
WPC				
D	400 0401/40 /50/00	T ((()	ź	
Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Type d'affichage	Écran tactile 15 pouces	
Remarque	support de l'écran pivotant, Capacité de charge max. 180 kg, Panneau avec câblage complet, connecteurs mâles principaux et connexions USB supplémentaires, Utilisation portable	Raccordement air comprimé	5,5 bars	

Niveau du catalogue / Dessins