

**SDIZ 0.8X4.0X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm |
| Référence  | <a href="#">2749990000</a>                                                                             |
| Type       | SDIZ 0.8X4.0X100                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118897296                                                                                          |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                |

## SDIZ 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Largeur   | 210 mm | Largeur (pouces) | 8.2677 inch |
| Poids net | 39.6 g |                  |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                             |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000158    | ETIM 9.0    | EC000158    |
| ETIM 10.0   | EC000158    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Tournevis isolé VDE<br>avec lame avec pion de<br>centrage 0,8x4,0x100 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Outils à couper

|                        |        |                          |        |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Largeur de la lame (B) | 4 mm   | Epaisseur de la lame (A) | 0.8 mm |
| Forme                  | Fendue | longueur de la lame      | 100 mm |