

## STRIPPER 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à dénuder pour câbles ronds avec isolant PVC

### Informations générales de commande

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Version                   | Outil à dénuder et à couper                     |
| Référence                 | <a href="#">2697640000</a>                      |
| Type                      | STRIPPER 25                                     |
| GTIN (EAN)                | 4050118873702                                   |
| Qté.                      | 1 Pièce                                         |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-02-28T00:00:00+01:00                       |
| Produit de remplacement   | <a href="#">AM 25</a>                           |

## STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |          |                  |             |
|-----------|----------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 157 mm   | Hauteur (pouces) | 6.1811 inch |
| Largeur   | 47 mm    | Largeur (pouces) | 1.8504 inch |
| Poids net | 120.52 g |                  |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Description de l'article | Outils à dégainer |
|--------------------------|-------------------|

## Outil à dénuder

|                             |                |                                                                 |       |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Type de câble               | Câble rond PVC | Diamètre du conducteur max.                                     | 25 mm |
| Diamètre du conducteur min. | 6 mm           | Section de raccordement du conducteur, 490 mm <sup>2</sup> max. |       |