

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	2831380000
Type	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Qté.	1 Pièce

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm
Poids net	425 g

Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur (pouces)	3.1496 inch
Largeur (pouces)	7.874 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	6 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	mécanique	Section de l'embout, max.	6 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Version
------	---------------------	---------

Référence	2561810000
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118570199
------------	---------------

Qté.	1 ST
------	------

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexion serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
------	----------------	---------

Référence	9202810000
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4032248512577
------------	---------------

Qté.	1 ST
------	------

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

Type	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Version
------	----------------------------	---------

Référence [9054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Qté. 1 ST

Type	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Version
------	-------------------------	---------

Référence [2566680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

Qté. 1 ST