

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2833890000
Type	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Qté.	1 Pièce

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	323 mm	Profondeur (pouces)	12.7165 inch
Hauteur	188 mm	Hauteur (pouces)	7.4016 inch
Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	12496 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0.5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Entraînement	Électro-mécanique
Cadence	env. 1,5 s	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	2.5 mm ²	Section de l'embout, min.	0.5 mm ²
Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Longueur de sertissage	8 mm	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux
Longueur embout	14 mm	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	AIMESA CF ECO	Version
Référence	2875560000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4064675654674	
Qté.	1 ST	
Type	HUELSENTRENNMESSER	Version
	CRIM...	
Référence	2875570000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4064675654681	
Qté.	1 ST	