

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avec la PrintJet CONNECT, nous avons développé une imprimante jet d'encre haute performance qui répond largement à ces exigences. En outre, la PrintJet MINI offre une solution compacte pour les petits travaux sur l'impression, idéale pour les utilisateurs qui accordent de l'importance à la flexibilité et à la précision. Les deux appareils font partie du système de marquage Weidmüller et assurent un niveau d'efficacité maximal.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Procédé jet d'encre, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Référence	2715590000
Type	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Qté.	1 Pièce

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	930 mm	Profondeur (pouces)	36.6141 inch
Hauteur	454 mm	Hauteur (pouces)	17.874 inch
Largeur	590 mm	Largeur (pouces)	23.2283 inch
Poids net	43693 g		

Températures

Température ambiante 18 °C...32 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiCard, MetalliCard	Système de réservoir	Cartouches d'encre, CMYK
Procédé d'impression	Procédé jet d'encre	Interface	USB, LAN, Wi-Fi
Logiciel	M-Print® PRO	Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Système d'exploitation	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Pilote d'imprimante	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	Dépendant de la qualité d'impression	Résolution d'impression, max.	1200 DPI
Download	M-Print PRO	Inclus dans la livraison	PrintJet CONNECT, Câble d'alimentation, câble USB, 1 unité DEK 5/5, 2 x tissus PrintJet Cleaner, Guide de démarrage rapide, Couvercle anti-poussière, 1 jeu de cartouches d'encre CMJN