

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnants par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP66, enfiché, Couverture pour les parties inférieures du capot, Vis, , Taille des entrées de câbles: none
Référence	2716810000
Type	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
Qté.	1 Pièce

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Dimensions et poids

Profondeur	55 mm	Profondeur (pouces)	2.1654 inch
Hauteur	39.5 mm	Hauteur (pouces)	1.5551 inch
Largeur	100.5 mm	Largeur (pouces)	3.9567 inch
Longueur	100.5 mm	Longueur (pouces)	3.9567 inch
Poids net	4.6 g		

Températures

Température ambiante	-20 °C...100 °C
----------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Presse-étoupe WMP

Taille des entrées de câbles	none
------------------------------	------

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66, enfiché
-------------------------------------	-----	---------------------	---------------

Dimensions

Entrée du câble	Non
-----------------	-----

Version

Presse-étoupes, nombre	0	Taille des entrées de câbles	none
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Couvercle	Protection	a couvercle
Couple de serrage	3 Nm	Nombre d'entrées de câble vers le haut	0
Nombre d'entrées de câble latéralement	0	Version boîtier	Couvercle pour les parties inférieures du capot
Version système de fermeture	Vis	Taille de construction	3
Entrée du câble	Non	Type	Protection
Joint	NBR	Filetage (intérieur)	without
Couleur (RAL)	RAL 7035	BG	3
Indiqué pour ModuPlug®	Oui		

Date de création 04.07.2026 11:39:20 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins