

## KT MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

### Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	<a href="#">2876460000</a>
Type	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Qté.	1 Pièce

## KT MINI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	9.5 mm	Profondeur (pouces)	0.374 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4.7244 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Longueur	120 mm	Longueur (pouces)	4.7244 inch
Poids net	91 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à couper jusqu'à un diamètre extérieur de 12mm	Version	mécanique à une main
Tension de fonctionnement	0 V		

## Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	6 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	6 AWG	Câble cuivre - souple, max.	6 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	10 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre, max. Ø	7 mm	Tension de fonctionnement	0 V
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>	Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	4 AWG
Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	7 mm