

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

Informations générales de commande

Version	Jeu de tournevis
Référence	2749220000
Type	SD SET S2.0-5.5
GTIN (EAN)	4050118895513
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	292 mm	Largeur (pouces)	11.496 inch
Poids net	349 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de tournevis pour vis tête fendue
--------------------------	---------------------------------------

Outils à couper

Nombre	6	Forme	Fendue
--------	---	-------	--------

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.0X60	Version	
Référence	2749260000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm,	
GTIN (EAN)	4050118895537	Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm	
Qté.	1 ST		
Type	SDS 0.4X2.5X75	Version	
Référence	2749320000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75	
GTIN (EAN)	4050118895544	mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm	
Qté.	1 ST		
Type	SDS 0.5X3.0X80	Version	
Référence	2749330000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 80 mm,	
GTIN (EAN)	4050118895551	Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm	
Qté.	1 ST		
Type	SDS 0.6X3.5X100	Version	
Référence	2749340000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100	
GTIN (EAN)	4050118895568	mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm	
Qté.	1 ST		
Type	SDS 0.8X4.0X100	Version	
Référence	2749360000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100	
GTIN (EAN)	4050118895582	mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm	
Qté.	1 ST		
Type	SDS 1.0X5.5X150	Version	
Référence	2749380000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 150	
GTIN (EAN)	4050118895605	mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm	
Qté.	1 ST		