

**SDIS SLIM 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Outils de montage, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm |
| Référence  | <a href="#">2749630000</a>                                                                                     |
| Type       | SDIS SLIM 1.0X5.5X125                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118896374                                                                                                  |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                        |

## SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

|          |        |                   |             |
|----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur | 240 mm | Longueur (pouces) | 9.4488 inch |
| Diamètre | 5.5 mm | Poids net         | 80 g        |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                             |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000158    | ETIM 9.0    | EC000158    |
| ETIM 10.0   | EC000158    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                          |         |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Description de l'article | Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 1,0x5,5x125, SlimLine | Version | droit |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|

## Outils à couper

|                        |        |                          |        |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Largeur de la lame (B) | 5.5 mm | Epaisseur de la lame (A) | 1 mm   |
| Forme                  | Fendue | longueur de la lame      | 125 mm |