

## SDIPM SLIM PZ2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2 |
| Référence  | <a href="#">2749690000</a>   |
| Type       | SDIPM SLIM PZ2 X 100   |
| GTIN (EAN) | 4050118896435  |
| Qté.       | 1 Pièce  |

## SDIPM SLIM PZ2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Largeur   | 215 mm  | Largeur (pouces) | 8.4645 inch |
| Poids net | 78.32 g |                  |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                             |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000144    | ETIM 9.0    | EC000144    |
| ETIM 10.0   | EC000144    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |   |         |       |
|--------------------------|---|---------|-------|
| Description de l'article | SlimLine, Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Pozidriv, taille 2 | Version | droit |
|--------------------------|---|---------|-------|

## Outils à couper

|  |      |                     |                  |
|--|------|---------------------|------------------|
| Largeur de la lame (B)                       | 2 mm | Forme               | Cruciforme, rond |
| Taille                                       | 2    | longueur de la lame | 100 mm           |
| Taille de la lame pour vis à tête cruciforme | 2    |                     |                  |