

**KCMA-28-200-1A-0.3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

**Caractéristiques :**

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 200 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 0.3 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2753060000</a>
Type	KCMA-28-200-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896855
Qté.	1 Pièce
Fabricant	MBS AG

**KCMA-28-200-1A-0.3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	59 mm	Profondeur (pouces)	2.3228 inch
Hauteur	79.5 mm	Hauteur (pouces)	3.1299 inch
Largeur	49 mm	Largeur (pouces)	1.9291 inch
Poids net	256 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------	-------------------------------	---------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**Caractéristiques techniques**

Longueur du câble	2.5 m	Degré de protection	IP20
Fréquence nominale	50 Hz		

**Caractéristiques électriques**

Classe de précision	1	Courant secondaire	0...1 A
Charge	0.3 VA	Courant primaire	200 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	27.00 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

**Coordination de l'isolation**

Classe de précision	1
---------------------	---

**KCMA-28-200-1A-0.3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**