

THM PV 27/12.5 TR



Le rayonnement UV provoque un stress élevé et le vieillissement du plastique dans l'application extérieure.

Nos nouvelles plaquettes de marquage THM PV résistent à ces influences et sont extrêmement durables en utilisation extérieure.

Les emballages compacts sont nos PACK-PV. Ce sont des plaquettes de marquage de signalisation d'alarmes imprimées, qui devraient faire partie de l'équipement de base d'un constructeur photovoltaïque professionnel.

Les avantages en un coup d'œil :

- Résistance d'altération testée selon ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tableau 3, procédure A cycle 1 à 5000 heures
- Marqué individuellement avec le M-Print® PRO
- Impression facile et rapide avec le MultiMark THM

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 12.1 x 26.6 mm, transparent
Référence	2969170000
Type	THM PV 27/12.5 TR
GTIN (EAN)	4099986783911
Qté.	450 Pièce
Emballage	Bobine

THM PV 27/12.5 TR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.05 mm	Profondeur (pouces)	0.002 inch
Hauteur	12.1 mm	Hauteur (pouces)	0.4764 inch
Largeur	26.6 mm	Largeur (pouces)	1.0472 inch
Poids net	0.08 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Type d'impression	vierge
Procédé d'impression	Transfert thermique	Version	autoadhésif
Largeur	26.6 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	-50 °C	Plage de température d'utilisation, min.	110 °C
Couleur	transparent	Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle	Caractères imprimés	sans
Nombre par rouleau	450		

Repères de fils et de câbles

Halogène Oui

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Oui

Fiche de données

THM PV 27/12.5 TR

Dessins

