CMA-A20-75-1A-1-1,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Transformateurs de courant mâles

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 75 A, Courant secondaire max.:
	1 A, Charge: 1.5 VA, Classe de précision: 1
Référence	<u>3008220000</u>
Туре	CMA-A20-75-1A-1-1,5VA
GTIN (EAN)	4099986909472
Qté.	1 Pièce
Fabricant	ENTES Elektronik

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2.5591 inch
Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1.8504 inch
Poids net	250 g	Edigodi (podecco)	1.000 1 111011
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-5 °C40 °C
Conformité environneme	ntale du produit		,
Statut de conformité RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dess	us de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		
Caractéristiques techniqu	ues		
Degré de protection	IP20	Courant permanent de protection	1,2 x Inominale
Fréquence nominale	50 / 60 Hz	thermique Ithermique	
Caractéristiques électriques	"		
Classe de précision	1	Courant secondaire	01 A
Charge	1.5 VA	Courant primaire	75 A
Coordination de l'isolatio	n		
Classe de précision	1	Tension d'isolation	3 kV / 1 min
Oldose de precision	ı	Totalon a footation	J KV / I IIIIII

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





