### CMA-A30-300-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### Transformateurs de courant mâles

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

#### Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 300 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 0,5
Référence	<u>3008280000</u>
Туре	CMA-A30-300-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909533
Qté.	1 Pièce
Fabricant	ENTES Elektronik

Niveau du catalogue / Dessins

## CMA-A30-300-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments	,				
Agréments					
	CE				
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids			,		
Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1.7716 inch		
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3.0709 inch		
_argeur	67 mm	Largeur (pouces)	2.6378 inch		
Poids net	250 g		2.0070 111011		
Températures					
Température de stockage		Température de fonctionnement	-5 °C40 °C		
		remperature de fonctionnement	-5 C+0 C		
Conformité environneme	ntale du produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessi	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications					
TIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048		
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02		
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02		
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02		
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02		
ECLASS 15.0	27-21-09-02				
Caractéristiques techniqu	ues				
Degré de protection	IP20	Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale		
réquence nominale	50 / 60 Hz				
Caractéristiques électriq	ues				
Classe de précision	0,5	Courant secondaire	01 A		
Charge	5 VA	Courant primaire	300 A		
Coordination de l'isolatio	n				
Classe de précision	0,5	Tension d'isolation	3 kV / 1 min		

Niveau du catalogue / Dessins

## CMA-A30-300-1A-0,5-5VA



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dessins





