

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les séries H sont idéales pour l'éclairage mobile des zones de travaux. Toutes les zones sombres peuvent être éclairées grâce à la manipulation simple et à la batterie rechargeable intégrée. La batterie peut être rechargée rapidement et facilement en utilisant le câble fourni. La lampe de travail fournit une option d'éclairage mobile avec une température allant jusqu'à 6500 K.

Informations générales de commande

Référence	3031110000
Type	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
Oté.	1 Pièce

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	17.8 mm	Profondeur (pouces)	0.7008 inch
Hauteur	89 mm	Hauteur (pouces)	3.5039 inch
Largeur	23.1 mm	Largeur (pouces)	0.9094 inch
Poids net	40 g		

Températures

Température de fonctionnement -10 - 35°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Aluminum	Matériau des capuchons d'extrémité	Polycarbonate
-----------------------------	----------	------------------------------------	---------------

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	Polycarbonate	Matériau de base du boîtier	Aluminum
Longueur du câble	0.5 m		

Caractéristiques techniques générales

Type de raccordement	USB C	Forme du module LED	rond
Nombre de LED	1	Couleur (TCC)	6500K, 5000K
Luminosité	300 lm	Courant faible	300 lm
Angle d'émission	120 °	Tenue aux chocs	IK07
Degré de protection	IPX3	Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012)	Not required

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

