

POWERCRIMPER VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La rationalisation du sertissage impose l'automatisation des différentes opérations. "L'optimisation des temps d'installation" est une exigence imposée par les marchés à ses partenaires stratégiques.

Les machines automatiques qui permettent une préparation rationnelle des matériaux sont une réponse orientée vers l'avenir. La flexibilité et la fonctionnalité jouent un rôle décisif pour le client.

Avec son programme complet de machines automatiques, Weidmüller propose des solutions professionnelles et rationnelles pour la réalisation et le traitement des câbles.

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Sertisseuse
Référence	3032890000
Type	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	4099986985391
Qté.	1 Pièce

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	300 mm	Profondeur (pouces)	11.811 inch
Hauteur	220 mm	Hauteur (pouces)	8.6614 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7.4803 inch
Poids net	9000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques à sertir


Entraînement	électrique	Cadence	env. 1 s
Section de l'embout, max.	6 mm ²	Section de l'embout, min.	0.5 mm ²
Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Longueur de sertissage	12 mm	Consommables	avec et sans isolants, Cosses non fixées, pour les cosses isolées de pièces détachées
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Longueur d'introduction	38 mm
Plage de sertissage	0.5 - 6.00 mm ²		

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Accessoires / Pièces de rechange

Informations générales de commande

Type	ADAPTER PCV HT0	Version
Référence	3064900000	Machines automatiques, Sertisseuse
GTIN (EAN)	4099987058353	
Qté.	1 ST	

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	EINSATZPAAR PZ 16E	Version
Référence	9012640000	16mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4008190114831	
Qté.	1 ST	
Type	EINSATZPAAR PZ 6/5	Version
Référence	9011620000	6mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4008190207939	
Qté.	1 ST	
Type	ERTE ES PZ ZH 16	Version
Référence	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qté.	1 ST	

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Accessoires / Pièces de rechange

Informations générales de commande

Type	STORAGEBOX PCV	Version
Référence	3043810000	Machines automatiques, Sertisseuse
GTIN (EAN)	4099987017084	
Qté.	1 ST	
Type	ADAPTER PCV HT0	Version
Référence	3064900000	Machines automatiques, Sertisseuse
GTIN (EAN)	4099987058353	
Qté.	1 ST	

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	EINSATZPAAR PZ 16E	Version
Référence	9012640000	16mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4008190114831	
Qté.	1 ST	
Type	EINSATZPAAR PZ 6/5	Version
Référence	9011620000	6mm ² , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4008190207939	
Qté.	1 ST	
Type	ERTE ES PZ ZH 16	Version
Référence	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qté.	1 ST	

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Accessoires / Pièces de rechange**Informations générales de commande**

Type	STORAGEBOX PCV	Version
Référence	3043810000	Machines automatiques, Sertisseuse
GTIN (EAN)	4099987017084	
Qté.	1 ST	