

**MOPL K21 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Abbildung ähnlich

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 114 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	<a href="#">3073020000</a>
Type	MOPL K21 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857950
Qté.	1 Pièce

## MOPL K21 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2.6378 inch
Largeur	114 mm	Largeur (pouces)	4.4882 inch
Cote de fixation hauteur	33.5 mm	Cote de fixation largeur	106 mm
Poids net	102 g		

## Températures

Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Caractéristiques générales

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée

## Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée
Cote de fixation largeur	106 mm	Cote de fixation hauteur	33.5 mm

## MOPL K21 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## TS 15

Série Klippon® K, accessoires



## Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST K21	Version
Référence	<a href="#">8000003886</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 114 mm, avec perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118627930	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	

## Profondeur 7,5 mm

Série Klippon® K, accessoires



## Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST K21	Version
Référence	<a href="#">8000003897</a>	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 114 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652598	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	