

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Abbildung ähnlich

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 104 mm, Largeur: 109 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent |
| Référence | 3073070000 |
| Type | MOPL K41 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190858001 |
| Qté. | 1 Pièce |

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Profondeur | 2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0787 inch |
| Hauteur | 104 mm | Hauteur (pouces) | 4.0945 inch |
| Largeur | 109 mm | Largeur (pouces) | 4.2913 inch |
| Cote de fixation hauteur | 52 mm | Cote de fixation largeur | 95 mm |
| Poids net | 130.24 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | |
|-------------------------------|--|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| Résistance du matériau | 2 mm | Type de fixation | Vissé |
| Surface | zingué | Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| Résistance du matériau | 2 mm | Type de fixation | Vissé |
| Surface | zingué | Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée |
| Cote de fixation largeur | 95 mm | Cote de fixation hauteur | 52 mm |

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 15



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type | TS15X5 ST K41 | Version | |
| Référence | 8898030000 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248648788 | | |
| Qté. | 20 ST | | |

Rail profilé, TS 15, Largeur: 106 mm, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé

Profondeur 7,5 mm



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type | TS35X7.5 ST K41 | Version | |
| Référence | 8000003439 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118652628 | | |
| Qté. | 20 ST | | |

Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 105 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé