

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 144 mm, Largeur: 334 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent |
| Référence | 3073130000 |
| Type | MOPL K7 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190858063 |
| Qté. | 1 Pièce |

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|
| Profondeur | 2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0787 inch |
| Hauteur | 144 mm | Hauteur (pouces) | 5.6693 inch |
| Largeur | 334 mm | Largeur (pouces) | 13.1496 inch |
| Cote de fixation hauteur | 72 mm | Cote de fixation largeur | 314 mm |
| Poids net | 665 g | | |

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| Résistance du matériau | 2 mm | Type de fixation | Vissé |
| Surface | zingué | Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| Résistance du matériau | 2 mm | Type de fixation | Vissé |
| Surface | zingué | Matériau de base | Tôle d'acier, zinguée |
| Cote de fixation largeur | 314 mm | Cote de fixation hauteur | 72 mm |

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Profondeur 7,5 mm

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X7.5 ST K7 | Version |
| Référence | 8000003905 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 324 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118652680 | longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Qté. | 20 ST | |