

HDC HP 550 SSF 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires HighPower de Weidmüller complètent les connecteurs HighPower de RockStar® et améliorent leur sécurité, leur stabilité et leur facilité d'utilisation. Des protections robustes, des éléments de codage précis et des composants de fixation qualité supérieure assurent des raccordements de courant élevés fiables, idéaux pour l'énergie, le rail et les applications industrielles.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, 0 V, 0 A, Nombre de pôles: 2, Taille de construction: 8
Référence	3118130000
Type	HDC HP 550 SSF 2 SET
GTIN (EAN)	409998724384 1
Qté.	1 Pièce

HDC HP 550 SSF 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1.811 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5.5118 inch
Cote de fixation hauteur	130 mm	Cote de fixation largeur	32 mm
Poids net	160.04 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	2	Taille de construction	8
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None	Couleur	gris argent
Surface	non traité	Matériau de base	Acier inoxydable
Série	HighPower	Tension nominale (DIN EN 61984)	0 V
Courant nominal (DIN EN 61984)	0 A	Sans halogène	false
BG	8	Degré de protection	Aucun

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Surface	non traité
Matériau de base	Acier inoxydable	Série	HighPower

HDC HP 550 SSF 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin

