

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

Version	Photovoltaïque, Bouton d'arrêt d'urgence, 1 pôle, 600 V AC, 5 A
Référence	3175780000
Type	AC SW E 5A 1POL 06KV
GTIN (EAN)	4099987867757
Qté.	1 Pièce

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	95 mm	Profondeur (pouces)	3.7401 inch
Hauteur	41 mm	Hauteur (pouces)	1.6142 inch
Largeur	38 mm	Largeur (pouces)	1.4961 inch
Poids net	72.36 g		

Températures

Température ambiante	-25 °C...70 °C	Humidité	5 à 95 % (sans condensation)
----------------------	----------------	----------	------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

Boîtier

Type de montage	Écrou central
-----------------	---------------

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20
---------------------	------

Bouton d'arrêt d'urgence

Type de montage	Écrou central	Tension permanente maximum, Uc (AC) 500 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC) 212 V		Nombre de contacts à ouverture 1
Degré de protection (NEMA)	1	Diamètre de l'élément de touche 38 mm
Méthode de déverrouillage	Validation par rotation	Status indicator available Non
Nombres de contacts à fermeture	1	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Interrupteur pompier



Pour un arrêt à distance sécurisé Les systèmes photovoltaïques de toit peuvent demander un appareil de déconnexion à l'endroit où les câbles pénètrent dans le bâtiment, qui est connecté au réseau de puissance dans le bâtiment. Cela permet aux pompiers d'intervenir en cas d'urgence sans être inutilement mis en danger. Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, l'interrupteur de pompier PV Next reconnecte automatiquement les lignes PV.

Informations générales de commande

Type	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Version
Référence	8000098970	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier,
GTIN (EAN)	4099986665293	PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Version
Référence	8000114374	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier,
GTIN (EAN)	4099986766976	PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Version
Référence	8000111429	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986853614	Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Version
Référence	8000110665	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier,
GTIN (EAN)	4099986786530	PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Version
Référence	8000115470	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier,
GTIN (EAN)	4099986849969	PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Version
Référence	8000115472	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986878853	Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Version
Référence	8000111430	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986875555	Next, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Version
Référence	8000111274	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986883994	Next, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Version
Référence	8000115471	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986884205	Next, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Version
Référence	8000115473	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986874275	Next, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, WM4C
Qté.	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Version
Référence	8000130051	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987124980	Next, 10 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	MC4-Evo 2, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Version
Référence	3149710000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987599900	Next, 10 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I /
Qté.	1 ST	II, Déconnexion à distance, Presse-étoupe, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Version
Référence	8000130058	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987231763	Next, 10 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I /
Qté.	1 ST	II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Version
Référence	8000130053	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987231770	Next, 10 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I /
Qté.	1 ST	II, Déconnexion à distance, WM4C, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Version
Référence	8000130052	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987124997	Next, 10 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	WM4C, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Version
Référence	8000130054	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987125000	Next, 12 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	MC4-Evo 2, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Version
Référence	3149720000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987599917	Next, 12 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I /
Qté.	1 ST	II, Déconnexion à distance, Presse-étoupe, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Version
Référence	8000130056	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987231794	Next, 12 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I /
Qté.	1 ST	II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Version
Référence	8000130057	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987231800	Next, 12 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I /
Qté.	1 ST	II, Déconnexion à distance, WM4C, 1100 V
Type	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Version
Référence	8000130055	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099987125024	Next, 12 MPP, 2 entrées / 2 sorties par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	WM4C, 1100 V
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Version
Référence	2778850000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4064675047605	Next, 1 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	Presse-étoupe, 1100 V
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Version
Référence	2888520000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4064675875567	Next, 1 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	MC4-Evo 2, 1100 V
Type	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Version
Référence	2778860000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4064675047612	Next, 1 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	WM4C, 1100 V

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	PVN DC 2I 10 2MPP RD CG...	Version
Référence	2778870000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4064675047629	Next, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	Presse-étoupe, 1100 V
Type	PVN DC 2I 10 2MPP RD EV...	Version
Référence	2888530000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4064675875574	Next, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	MC4-Evo 2, 1100 V
Type	PVN DC 2I 10 2MPP RD WM...	Version
Référence	2778880000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4064675047636	Next, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance,
Qté.	1 ST	WM4C, 1100 V