

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2912430000
Type	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Qté.	1 Pièce

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21.6535 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17.3228 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16.3386 inch
Poids net	42000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	4 - 6 mm ² (10 mm ² opt.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opt.)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 3 s	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	10 mm ²	Section de l'embout, min.	4 mm ²
Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	4 mm ²
Longueur de sertissage	6 - 18 mm	Consommables	avec isolants
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Version
Référence	2912450000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4099986536029	
Qté.	1 ST	
Type	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Version
Référence	2912440000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4099986536012	
Qté.	1 ST	