MOPL K32 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 239 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	<u>3073050000</u>
Туре	MOPL K32 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857981
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

MOPL K32 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Vissé

33.5 mm

Tôle d'acier, zinguée

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
	_			
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch	
Hauteur	67 mm	Hauteur (pouces)	2.6378 inch	
Largeur	239 mm	Largeur (pouces)	9.4094 inch	
Cote de fixation hauteur	33.5 mm	Cote de fixation largeur	231 mm	
Poids net	224 g			
Températures				
Température de fonctionnement				
Conformité environnem	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	<u>'</u>	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessi	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications				
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39	
ECLASS 15.0	27-40-06-39		,	
Caractéristiques généra	les			
Dánistan en du martánios	2	Time de fiveties	Vice	
Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation Matériau de base	Vissé Tôle d'acier, zinguée	
Surface	zingué			

Type de fixation

Matériau de base

Cote de fixation hauteur

Résistance du matériau

Cote de fixation largeur

Surface

2 mm

zingué

231 mm

Niveau du catalogue / Dessins

MOPL K32 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 15

Série Klippon® K, accessoires



Informations générales de commande

Туре	TS15X5 ST K32	Version
Référence	8000032395	Rail profilé, TS 15, Largeur: 235 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118652536	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 3