## **TS15X5 ST K31**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration





Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

#### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 164 mm, sans per- çage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc gal- vanique et passivé	
Référence	8000003887	
Туре	TS15X5 ST K31	
GTIN (EAN)	4050118652529	
Qté.	20 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

## **TS15X5 ST K31**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4,5 x 20 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
<u> </u>				
Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch	
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch	
Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6.4567 inch	
Poids net	32.5 g			
Températures				
Température de fonctionnement				
Conformité environneme	ntale du produit		,	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
HEACH SVIIC	ras de Sync au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			
Caractéristiques général	es			
Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715	
Surface	à revêtement de zinc	Matériau de base	Acier	
our idoo	galvanique et passivé	Material de base	Aciei	
Cote de tampon	4,5 x 20 mm	_		
Caractéristiques général	es accessoires			
Résistance du matériau	1 mm	Surface	à revêtement de zinc	
		<u> </u>	galvanique et passivé	
Matériau de lesas	Λ =:==	Coto do tampon	4 5 y 20 mm	

Acier

Matériau de base

Niveau du catalogue / Dessins

Cote de tampon

## Fiche de données

#### **TS15X5 ST K31**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

#### Informations générales de commande

 Type
 FKSC M4X6 D8/SW2
 Version

 Référence
 1567480000
 Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1

 GTIN (EAN)
 4008190033491

 Qté.
 100 ST

Niveau du catalogue / Dessins