TS35X7.5 ST K21



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration





Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 114 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	8000003897
Туре	TS35X7.5 ST K21
GTIN (EAN)	4050118652598
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

TS35X7.5 ST K21



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	114 mm	Largeur (pouces)	4.4882 inch
Poids net	23.07 g		
Températures			
Température de fonctionnement			
Conformité environneme	entale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		
Caractéristiques général	es		
Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715
Surface	à revêtement de zinc	Matériau de base	Acier
	galvanique et passivé	_	
Cote de tampon	4,5 x 20 mm		
Caractéristiques général	es accessoires		
Résistance du matériau	1 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	4,5 x 20 mm
	. 10.01	2 - 10 dia 1011/pai.	.,. ,. =

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

TS35X7.5 ST K21



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

 Type
 FKSC M4X6 D8/SW2
 Version

 Référence
 1567480000
 Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1

 GTIN (EAN)
 4008190033491

 Qté.
 100 ST

Niveau du catalogue / Dessins