

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Informations générales de commande**

Référence	3101680000
Type	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143134
Qté.	1 Pièce

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Agréments**

ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Longueur	1000 mm	Longueur (pouces)	39.37 inch
Poids net	331 g		

**Températures**

Température de fonctionnement -20 - 50°C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**Caractéristiques de raccordement**

Filetage du raccordement sans

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base du boîtier	Aluminium	Masse de scellement	PUR V0
-----------------------------	-----------	---------------------	--------

**Caractéristiques techniques du câble**

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Matériau de base du boîtier	Aluminium	Longueur du câble	5 m


**Caractéristiques techniques générales**

Forme du module LED	rectangulaire	Durée de vie	60.000 h
Degré de protection	IP67	Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012)	Not required

**Caractéristiques électriques**

Tension nominale	≤ 5 V DC	Puissance	4.5 W
Intensité réglable	Oui		

Dessin



## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Bride de fixation M8 / M12



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

### Informations générales de commande

Type	SAI-M12-CLIP	Version	
Référence	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Qté.	10 ST		