### TS35X7.5 ST K31



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration





Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

#### Informations générales de commande

	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	8000003898
Туре	TS35X7.5 ST K31
GTIN (EAN)	4050118652604
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## TS35X7.5 ST K31



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
DOLLO				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
D ( )	7.5		0.0050	
Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch	
Hauteur	35 mm 164 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch 6.4567 inch	
Largeur Poids net	60 g	Largeur (pouces)	6.4567 Inch	
Polds net	60 g			
Températures				
Température de fonctionnement				
Conformité environneme	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforma cana avamation			
REACH SVHC	Conforme sans exemption  Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
TLACIT SVIIC	l as de Sviic au-dessus di	ε 0,1 70 em μοιας		
Classifications				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			
Caractéristiques général	es			
Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715	
Surface	à revêtement de zinc	Matériau de base	Acier	
	galvanique et passivé	wiateriau de pase	Aciei	
Cote de tampon	4,5 x 20 mm			
Caractéristiques général	es accessoires			
Résistance du matériau	1 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	4,5 x 20 mm	

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

#### TS35X7.5 ST K31



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

#### Informations générales de commande

Type	FKSC M4X6 D8/SW2	Version
Référence	<u>1567480000</u>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qté.	100 ST	

Niveau du catalogue / Dessins