

MOPL SET BK4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction, Barrette de liaison équipée: Plaque de montage, valable pour dimensions de boîtier: K 1, KLIPPON K1
Référence	8000004129
Type	MOPL SET BK4 S
GTIN (EAN)	4032248975471
Qté.	1 Pièce

MOPL SET BK4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0.7874 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch
Poids net	44 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C
--	--------	--	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0, 5VA	Matériau de base	autres
-------------------------------------	----------	------------------	--------

Caractéristiques générales

Couleur	Jaune moyen	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 1023		

Propriétés du boîtier

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Boîtier


Matériau de base	autres
------------------	--------

Caractéristiques standard

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non	Produit de référence	BK 4/E
--	-----	----------------------	------------------------

MOPL SET BK4 S

Dessins




MOPL SET BK4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Suite de chiffres**

Le repère dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement ou courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en cinq largeurs.

- Grande gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en cartes vierges, en MultiCard ou en cartes avec impression standard

Informations générales de commande

Type	DEK 6 FW 1-50	Version
Référence	0468660001	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, blanc
Qté.	500 ST	