


KL SET 15Z4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Bloc de jonction, Barrette de liaison équipée: TS 35, valable pour dimensions de boîtier: K5, KLIP-PON K5
Référence	8000004141
Type	KL SET 15Z4 S
GTIN (EAN)	4032248975617
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-05-17T00:00:00+02:00

KL SET 15Z4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	45.5 mm	Profondeur (pouces)	1.7913 inch
Hauteur	61.5 mm	Hauteur (pouces)	2.4213 inch
Largeur	148 mm	Largeur (pouces)	5.8268 inch
Poids net	335 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base	autres
-------------------------------------	-----	------------------	--------

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Barrette de liaison équipée	TS 35
Tableau des couleurs (similaire)	Not specified		

Propriétés du boîtier

Nombre de pôles	15
-----------------	----



Boîtier

Matériau de base	autres
------------------	--------

Caractéristiques standard

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui	Produit de référence	ZDU 4-2/3AN
--	-----	----------------------	-----------------------------

Dessins



KL SET 15Z4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Suite de chiffres



Le repère dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement ou courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en cinq largeurs.

- Grande gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en cartes vierges, en MultiCard ou en cartes avec impression standard

Informations générales de commande

Type	DEK 6 FW 1-50	Version
Référence	0468660001	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, blanc
Qté.	500 ST	