



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Informations générales de commande

Référence	3138110000
Туре	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X
GTIN (EAN)	4099987365987
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
		_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Largeur	400 mm	Largeur (pouces)	15.748 inch
Longueur	1000 mm	Longueur (pouces)	39.37 inch
Poids net	224 g		
Températures			
Température de fonctionnement	-20 - 50°C		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35
Caractéristiques de raccord	lement		
Filetage du raccordement	sans		
Caractéristiques des matér			<u> </u>
Caracteristiques des mater	laux		<u> </u>
Matériau de base du boîtier	Aluminium	Masse de scellement	PUR VO
	s du câble		
Caractéristiques technique			
Caractéristiques technique		Couleur de la gaine	noir
Câble matériau	PUR Aluminium	Couleur de la gaine Longueur du câble	noir 5 m
Câble matériau Matériau de base du boîtier	PUR Aluminium	Couleur de la gaine Longueur du câble	
Câble matériau Matériau de base du boîtier	PUR Aluminium		
Câble matériau Matériau de base du boîtier <b>Caractéristiques technique</b> Forme du module LED	PUR Aluminium s générales rectangulaire		
Câble matériau	PUR Aluminium s générales	Longueur du câble	5 m
Câble matériau Matériau de base du boîtier <b>Caractéristiques technique</b> Forme du module LED	PUR Aluminium  s générales  rectangulaire IP67	Longueur du câble	5 m
Câble matériau Matériau de base du boîtier  Caractéristiques technique  Forme du module LED  Degré de protection	PUR Aluminium  s générales  rectangulaire IP67	Longueur du câble	5 m

Niveau du catalogue / Dessins

# WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### **Dessin**





### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### Bride de fixation M8 / M12



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

### Informations générales de commande

informations generales de commande				
Туре	SAI-M12-CLIP	Version		
Référence	1362750000			
GTIN (EAN)	4050118164879			
Qté.	10 ST			

Niveau du catalogue / Dessins 4