


## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers FieldPower®.  
Serre-câbles, rails, éléments de verrouillage et bien plus encore.

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages, Polyamide |
| Référence  | <a href="#">8000042927</a>                         |
| Type       | FP ENC SM 27/27 K W017                             |
| GTIN (EAN) | 4050118664157                                      |
| Qté.       | 2 Pièce  |

## FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Largeur   | 27 mm  | Largeur (pouces) | 1.063 inch |
| Poids net | 2.48 g |                  |            |

## Températures

|                                    |              |                               |  |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Température de stockage            |              | Température de fonctionnement |  |
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |                               |  |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Global

|            |                        |                      |   |
|------------|------------------------|----------------------|---|
| Couleur    | blanc                  | Type de produit      | Repérage d'équipements et appareillages   |
| Type       | FP ENC SM 27/27 K W017 | Référence            | 8000042927  |
| GTIN (EAN) | 4050118664157          | Texte de description | Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche" |

## Caractéristiques générales

|  |                                  |  |              |
|--|----------------------------------|--|--------------|
| Adhésif                                  | Bande adhésive double-face       | Type d'impression                        | Symboles     |
| Procédé d'impression                     | Laser MC                         | Version                                  | autoadhésif  |
| Largeur                                  | 27 mm                            | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2          |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C                           | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C       |
| Couleur                                  | blanc                            | Halogène                                 | Non          |
| Matériau de base                         | Polyamide                        | Couleur d'impression                     | noir, jaune  |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 MultiCard =<br>Gerätemarkierer | plage de température d'utilisation       | -40...100 °C |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Caractéristiques générales

|                  |           |          |       |
|------------------|-----------|----------|-------|
| Matériau de base | Polyamide | Halogène | Non   |
| Silicone         | Non       | Couleur  | blanc |

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques**

|                                     |             |                                     |                            |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2         | Adhésif                             | Bande adhésive double-face |
| Couleur d'impression                | noir, jaune | Nombre de repérages par combinaison | 1                          |
| Procédé d'impression                | Laser MC    | Type d'impression                   | Symboles                   |
| Version                             | autoadhésif |                                     |                            |

**Caractéristiques générales**

|                                     |           |          |       |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------|
| Silicone                            | Non       | Halogène | Non   |
| Matériau de base                    | Polyamide | Couleur  | blanc |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2       |          |       |

Dessins



## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Produits complémentaires



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
  - Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
  - L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
  - Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
  - Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | ETO SM 27/27               | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">1805840000</a> | SwitchMark, Capuchon de protection, 27 x 27 mm, transparent |  |
| GTIN (EAN) | 4032248273577              |   |  |
| Qté.       | 10 ST                      |   |  |