### **TS35X15 ST KTB5535 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application

La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

### Rails

Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 495 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<u>8000073124</u>
Туре	TS35X15 ST KTB5535 VER
GTIN (EAN)	4064675340799
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

### **TS35X15 ST KTB5535 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

	<u> </u>		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Duefe w de	15 mm	Duefen days (naves)	0 E006 in ah
Profondeur Hauteur	35 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch 1.378 inch
	495 mm	Hauteur (pouces)  Largeur (pouces)	1.376 inch
Largeur Poids net		Largeur (pouces)	19.4662 Inch
Polas net	351.9 g		
Températures			
Température de fonctionnement			
Conformité environneme	entale du produit		'
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	tion	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessu		
Classifications		·	
Ciassifications			<u> </u>
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		
Caractéristiques général	es		
Résistance du matériau	1.5 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier	Fixation de montage	vissé
Caractéristiques général	es accessoires		
Résistance du matériau	1.5 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé

Acier

Matériau de base

Niveau du catalogue / Dessins

### **TS35X15 ST KTB5535 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessoires**

### Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

#### Informations générales de commande

Туре	GFSC M5X10 TX20 SET	Version
Référence	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Largeur: 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau de base: Acier,
Qté.	1 ST	zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent

Niveau du catalogue / Dessins 3