

PAC-ELCO56-F54-F54-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC-ELCO sont tout spécialement conçus pour le raccordement entre des interfaces RS-ELCO de Weidmüller et des appareils de commande.

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Une de leurs extrémités est raccordée aux interfaces RS-ELCO et l'autre extrémité peut être dotée de connecteurs femelles ELCO ou d'embouts.
- Câble blindé d'une section de 0,25 mm².
- Boîtier du connecteur en métal avec entrée latérale et codage.
- Disponible en différentes versions et longueurs.

Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Prise de raccordement, Câble LiYCY, 0.25 mm ²
Référence	7789775100
Type	PAC-ELCO56-F54-F54-10M
GTIN (EAN)	4032248240654
Qté.	1 Pièce

PAC-ELCO56-F54-F54-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

5500.59 g

Températures

Température de stockage

-10...60 °C

Température de fonctionnement

-10...50

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Données générales

Longueur du câble

10 m

Matériau de base

PVC

Raccordement de l'interface

Conector ELCO Female

Ytterdiameter

14,2 ± 1 mm

Section du conducteur

0.25 mm²

Adapté pour

Signaux numériques

Câble

Câble LiYCY

Nombre de pôles, min.

56 pôles

Interface API

Conector ELCO Female

Données électriques

Courant total, max.

3 A

Intensité du courant admissible par voie

1 A

Résistance

≤ 80 mΩ/m

Capacité câble / câbles

300 pF/m

Test de haute tension

1 KV/1s

Tension nominale

250 V

Tension de fonctionnement

250 V

Capacité câble / blindage

300 pF/m

Classifications

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20