

RS 4XRJ12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Distributeur de données multiple dans l'armoire de distribution adaptable sur TS 35

Informations générales de commande

Référence	8000112157
Type	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
Qté.	10 Pièce

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	21.5 mm	Profondeur (pouces)	0.8465 inch
Hauteur	80.2 mm	Hauteur (pouces)	3.1575 inch
Largeur	17.9 mm	Largeur (pouces)	0.7047 inch
Poids net	19 g		

Températures

Température de stockage	-25...70 °C	Température de fonctionnement	-20...55 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Caractéristiques de raccordement

Distribution connecteurs pour circuits imprimés	4 x RJ12 plug-in connectors
---	-----------------------------

Caractéristiques nominales

Degré de protection	IP20	Tension nominale	< 150 V AC
Tension de fonctionnement	150 V AC	Courant maximal par connexion à distribution	1 A

Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	<150 V AC	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	1.5 kV

Raccordement installation

Type de la connexion	Raccordement enfichable
----------------------	-------------------------

Raccordement alimentation

Type de connexion	Raccordement enfichable
-------------------	-------------------------

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Note importante**

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings