# **TS35X7.5 ST KTB9176 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application

La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

### Rails

Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

### Informations générales de commande

Version	Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, sans perçage longitudinal, Hauteur: 35 mm, Lar- geur: 845 mm, Profondeur: 7.5 mm, Matériau de base: Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent
	passive, argent
Référence	<u>8000116107</u>
Туре	TS35X7.5 ST KTB9176 VER
GTIN (EAN)	4099986820548
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# Weidmüller **₹**

# **TS35X7.5 ST KTB9176 VER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments	( (			
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids			,	
Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch	
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch	
Largeur	845 mm	Largeur (pouces)	33.2677 inch	
Poids net	294.88 g	Largear (pouces)	33.2077 IIICH	
Températures				
Température de fonctionnement				
Temperature de lonctionnement			<u>'</u>	
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	1		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus d	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications				
	'		1	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			
Caractéristiques général	es			
Instruction de montage	Montage direct	Normes	DIN EN 60715	
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	Matériau de base	Acier	
Fixation de montage	vissé			
Caractéristiques général	es accessoires		,	
Surface	à revêtement de zinc	Matériau de base	Acier	

Niveau du catalogue / Dessins

galvanique et passivé

# **TS35X7.5 ST KTB9176 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

# Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

#### Informations générales de commande

Туре	GFSC M5X10 TX20 SET	Version
Référence	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Largeur: 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau de base: Acier,
Qté.	1 ST	zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent

Niveau du catalogue / Dessins